

# PROT-M12 FB - 旋入式封盖



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555538>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



M12高级钢旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒以及插座上未使用的M12孔式连接位，适用食品工业

## 优势

- 高防护等级和坚固性可确保在食品行业中的安全使用
- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 使用耐腐蚀和耐酸的V4A不锈钢，因此非常坚固耐用
- 耐市售清洁剂腐蚀
- 由于采用特殊的卫生型设计，因此易于清洁
- 可用螺丝刀轻松组装

## 商业数据

订货号	1555538
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
目录页面	页码54 (C-2-2019)
GTIN	4046356170543
单件重量（含包装）	5.73 g
单件重量（不含包装）	5.4 g
原产地	DE

# PROT-M12 FB - 旋入式封盖



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555538>

## 技术数据

### 说明

概述	使用最大48 V AC和60 V DC
概述	不适用于K、L或M编码的M12插座

### 产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M12

### 连接数据

紧固扭矩	0.4 Nm
------	--------

### 尺寸

尺寸图	
直径	13.6 mm

### 材料规格

螺钉连接材料	不锈钢
--------	-----

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
	IP69K

# PROT-M12 FB - 旋入式封盖




1555538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555538>

## 图纸

尺寸图



# PROT-M12 FB - 旋入式封盖



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555538>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# PROT-M12 FB - 旋入式封盖



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1555538>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)