

ホルダー

46-
2V00.000.000

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2V00.0...>

お客様の製品:



46-2V00.000.000 ホルダー

前面

色: グレー

取付け

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

保護等級: II

機械的特性

締め付けトルク: 0.8 ~ 1 Nm ねじ端子

重量: 0.016 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP20

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

耐衝撃性: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振動性: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

認証

認証: CSA, EAC, UL

準拠: CE

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
規格:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

その他

簡単な説明: ホルダー, プラスチック


寸法: 38 mm x 30 mm

素材: プラスチック

製品属性: 照光式

色RAL: 7016 RAL

配線図:



寸法図:

