




Câble de connexion

VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA42
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	475,3
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Câble de connexion


VDOAX050MSS0002H05STAH005MSS

Raccordement électriqueCâble: 2 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Raccordement électrique - connecteur**

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

**Raccordement électrique - 2**

Raccordement

**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré

