


CARACTERÍSTICAS

- Puede resistir aceites, grasas y disolventes
- Ligero
- Resistente al fuego y auto-extinguible
- Resistente al desgaste
- No conductivo

Tuerca hexagonal de nylon RS Pro, plana, M2.5

Código RS: 528-132



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Las tuercas hexagonales RS Pro son tuercas de seis lados que fijan tornillos y pernos de manera eficiente y segura. Son el elemento de fijación hexagonal más habitual y cuentan con roscas internas que se acoplan al vástago de un perno o tornillo de cabeza hexagonal. Estas tuercas hexagonales métricas están disponibles en una variedad de tamaños que van de M2 a M12.

Esta gama incluye los siguientes tipos de tuercas hexagonales:

528-126 – M2

528-132 – M2.5

525-701 – M3

525-717 – M4

525-723 – M5

528-148 – M6

280-482 – M8

280-509 – M10

280-515 – M12

Especificaciones

Tamaño de rosca	M2.5
Material	Nylon
Tipo	Lleno
Acabado	Sencillo
Aplicaciones	Conjuntos de alta tensión, aplicaciones electrónicas

Especificaciones mecánicas

Anchura	5mm
----------------	-----

