

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ecostruxure Machine Expert Twin Builder-Machine-Single(1 poste)-fixe

ESETBSCZSSXAZZ

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Ecostruxure Machine Expert Twin
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de logiciel	Builder
Type de licence	Licence nœud verrouillé
Version logicielle	V2.2
Operating system requirement	Windows 10
Langue utilisateur	Anglais

### Complémentaires

Catégorie de la licence	Temporaire
Fonction du logiciel	Simulation Machine design Virtual commissioning Virtual engineering Software testing
Compatibilité de gamme	Lexium MC12 multi carrier Lexium P Lexium T EcoStruxure Machine Expert Modicon M262 Modicon LMC058 Lexium Cobot PacDrive 3 LMC Eco PacDrive 3 LMC Pro PacDrive 3 LMC Pro2 PacDrive 3 EcoStruxure Automation Expert
Compatibilité produit	Third party controller
protocole de communication	OPC UA Modbus TCP RFC1006 TwinCAT ADS Siemens S7 communication Siemens Fetch/Write TCP/UDP
Durée de la licence	12 mois
Taille de la licence	Single (1 utilisateur) 50 objects
Memory requirement	900 MB
Configuration requise	8 GB DDR3 RAM
Processor requirement	Quad core CPU

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

---

Type de contrôleur vidéo	Nvidia Gt 710 2GDH3
--------------------------	---------------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	1 cm
--------------------------	------

---

Largeur de l'emballage 1	1 cm
--------------------------	------

---

Longueur de l'emballage 1	1 cm
---------------------------	------

---

Poids de l'emballage 1	1 g
------------------------	-----

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------