




PTFE-spiraalslang

- SBPTFE


SBPTFE kan worden toegepast in applicaties waar superieure bescherming tegen chemicaliën en extreme temperaturen wordt vereist.

Hoofdkenmerken

- voor het geleiden en beschermen van bekabeling en leidingwerk
- uitstekende brandbescherming
- zelfdovend volgens UL94 V0
- zeer goed bestand tegen chemicaliën
- kan achteraf worden gemonteerd
- aftakken op iedere willekeurige plek, in iedere richting
- breed assortiment afmetingen



Spiraalslang SBPTFE - ideaal voor extreme condities.



MATERIAAL	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +260 °C, met tussenpozen +350 °C
Brandbaarheid	UL94 V0



TYPE	Nominale Ø	Wanddikte (WT)	Spoed (P)	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
SBPTFE1.5	1,5	0,5	6,0	1,6	8	naturel (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,7	7,8	5	20	naturel (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,0	12,5	10	100	naturel (NA)	5 m	161-45200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.