




BMP41 etikettskriver

Alt du trenger

www.bradyeurope.com/BMP41



Etikettskriveren BMP41 er en robust, bærbar skriver som kan brukes til å lage utstansede eller sammenhengende etiketter opptil 25 mm brede – hvor som helst, når som helst! Enten det gjelder hele ukens arbeidsoppgaver eller en enkeltjobb er BMP41-skriveren den eneste enheten du trenger for alle merkejobber – alt fra ledningsmerking og generelle ID-er til flerbruksetiketter for koblingspaneler, terminalblokker og mer.

Skriv ut én gang, skriv ut alt, bli ferdig med jobben!

Robust under alle forhold

- Støttet skriver med gummierte kanter gir optimal beskyttelse og sikkerhet i forbindelse med støt og slitasje
- Ergonomisk, senterbalansert skriver med rillet håndtak som gir godt grep og enkel håndtering
- Oppladbart batteri med lang levetid sikrer utskrift når du er på farten og reduserer behovet for hyppig lading
- Skriver ut opptil 250 etiketter per dag

Med fokus på brukervennlighet

- Stor lettlest LCD-skjerm med bakgrunnslys
- QWERTY-tastatur, grafikkbibliotek, hurtigtaster og menyfunksjoner gir økt effektivitet
- WYSIWYG-funksjonalitet betyr at du kan se hva du skriver ut – du behøver bare skrive ut én gang
- Magnettillbehør for håndfri utskrift

Materialkvalitet utviklet med tanke på lang levetid

- Skriver ut slitesterk 25,4 mm bred identifikasjon for å gi rom for mest mulig data
- Vær stolt av arbeidet ditt – utstansingsmateriale gir jobbene et enhetlig og profesjonelt utseende, mens et sammenhengende materiale tillater at du justerer lengden på etiketten
- Oppfyll alle krav med opptil 10 ulike slitesterke, bransjespesifikke materialer



Avansert alt i ett-kassettsystem


- Smart celleteknologi konfigurerer automatisk etikettformatet – krever ingen kalibrering
- Riktig valg av bånd gir optimale utskriftsresultater
- Enkel oppbevaring, transport og bruk av flere kassetter
- Rask og enkel utskifting av rekvisita – alt du gjør er å sette inn ønsket kassett
- Fliken på kassetten gjør at du kan skifte rekvisita med bare én hånd



Skriver ut til en rekke formål, blant annet ledningsmerking, hylser, paneletiketter, terminalblokker, koblingspaneler, generell identifikasjon ...

Delenumre

| Artikkelnr. | Bestillingsreferanse | Beskrivelse |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| 133254 | BMP41-KIT-EU | BMP41 EU etikettskriver |
| 198648 | BMP41-EU-PWID | BMP41 EU etikettskriver med LabelMark |
| 711213 | BMP41-KIT-UK | BMP41 UK etikettskriver |
| 198629 | BMP41-UK-PWID | BMP41 UK etikettskriver med LabelMark |

 Basic Suite er inkludert i alle printerne, alt du trenger å gjøre er å laste den ned. Workstation.BradyID.com/Free

 Identifiser raskt dine produkter og ledninger med tilpassede etiketter med tekst eller grafikk ved hjelp av serialisert eller importert data. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Skriverens tekniske data

Etikettskriveren BMP41 er en robust, bærbar skriver som kan brukes til å lage utstansede eller sammenhengende etiketter opptil 25 mm brede – hvor som helst, når som helst! Enten det gjelder hele ukens arbeidsoppgaver eller en enkeltjobb er BMP41-skriveren den eneste enheten du trenger for alle merkejobber – alt fra ledningsmerking og generelle ID-er til flerbruksetiketter for koblingspaneler, terminalblokker og mer.

Skriv ut alt på én gang, så er du ferdig med det! Denne skriveren blir levert med gratis grunnleggende designsuite for Brady Workstation, som gjør at du umiddelbart kan starte å lage profesjonelle etiketter.

| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Utskriftsteknologi | Termisk overføring |
| Utskriftsoppløsning (dpi) | 300 |
| Utskriftshastighet (mm/sek.) | 33.00 |
| Fargemulighet | Ensfarget |
| Sammenhengende kontra utstansede etiketter | Sammenhengende bånd og utstansede etiketter |
| Maks. etikettbredde | 25.40 mm |
| Maks. utskriftslengde | 990.00 mm |
| Anbefalt bruk / etiketter per dag | 250 |
| Frittstående utskrift (ikke koblet til PC-en) | Ja |
| Tilkoblingsalternativer | USB |
| PC-tilkobling | Ja |
| Strekkefunksjon | Kode 39 og UCC 128 frittstående, tilleggsalternativ via programvare |
| Innebygd symboler | 450 |
| Programvarekompatibilitet | Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft |
| Physical Properties | |
| Dybde x høyde x bredde | 90 mm x 290 mm x 150 mm |
| Vekt (kg) | 1.30 kg |
| Tastatur | QWERTY |
| Display | Stor skjerm med bakgrunnslys |
| Kutter | Standard, innebygd, manuell |
| Garanti | 2 år |



Enkel oppbevaring av bærbar skriver, forbruksartikler og tilbehør i en lett, myk og polstret veske som oppbevarer etikettverktøylene praktisk samlet.



Elektrisk sett

| Artikkelnr. | Bestillingsreferanse | Beskrivelse |
|-------------|----------------------|--|
| 198650 | BMP41-EU-ELEC | BMP41 EU etikettskriver elektrisk sett |
| 198652 | BMP41-UK-ELEC | BMP41 UK etikettskriver elektrisk sett |

Settet inneholder én av hver

BMP41 EU etikettskriver **eller** BMP41 UK etikettskriver

| | |
|--------------------|--|
| BMP41-HC | BMP41 stiv veske |
| BMP41-MAGNET | BMP41 magnet |
| BWS PWID Suite | Brady Workstation PWID Suite |
| M-91-427 | Svart på hvit /gjennomsiktig selvlaminerende vinyl, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 etiketter / kassett |
| MC1-1000-595-WT-BK | Svart på hvit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / kassett |
| M-131-499 | Svart på hvit nylonstoff, 12,70 mm x 25,40 mm, 180 etiketter / kassett |

Tale- og datakomsett

| Artikkelnr. | Bestillingsreferanse | Beskrivelse |
|-------------|----------------------|---|
| 198649 | BMP41-EU-DATA | BMP41 EU etikettskriver tale- og datasett |
| 198651 | BMP41-UK-DATA | BMP41 UK etikettskriver tale- og datasett |

Settet inneholder én av hver

BMP41 EU etikettskriver **eller** BMP41 UK etikettskriver

| | |
|--------------------|--|
| BMP41-HC | BMP41 stiv veske |
| BMP41-MAGNET | BMP41 magnet |
| BWS PWID Suite | Brady Workstation PWID Suite |
| M-48-427 | Svart på hvit /gjennomsiktig selvlaminerende vinyl, 25,40 mm x 19,05 mm, 200 etiketter / kassett |
| MC1-1000-595-WT-BK | Svart på hvit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / kassett |
| MC-375-422 | Svart på hvit polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1 / kassett |

BMP41 Tilbehør

| Artikkelnr. | Bestillingsreferanse | Beskrivelse |
|-------------|---------------------------|--|
| 133255 | BMP41-BATT | Oppladbart NiMH-batteri |
| 133257 | BMP41-HC | BMP41 Koffert |
| 134176 | BMP41-MAGNET | BMP41 Magnet |
| 711222 | BMP41-QC-EU | EU Ekstern hurtiglader til batteri for BMP41 og BMP61 |
| 711223 | BMP41-QC-UK | Storbritannia Ekstern hurtiglader til batteri for BMP41 og BMP61 |
| 710612 | M41/50/61/71/611-AC-BC-EU | AC-adapter – Europa 220 V |
| 114883 | M41/50/61/71/611-AC-BC-NA | AC-adapter – USA 120 V |
| 710613 | M41/50/61/71/611-AC-BC-UK | AC-adapter – Storbritannia 240 V |