

特点

- 卓越的灵活性和存储器、可实现最大气流
- 超轻、易于使用
- 有效的耐油性
- 卓越的耐弯曲性
- 无镉
- 不含硅树脂
- 符合 ec 标准、适用于食品接触应用
- 独特的金属蓝色表面

RS Pro 管、蓝色、8.65mm 外径、25m 长、强化、28mm 弯曲半径、化学制品、气体、

RS 号: 339-6039



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

供全球最大气动工具制造商使用的通气缆线，是超柔软、高质量软管的展示产品。此型号被视为最轻的气动工具软管，采用 **Braidlok** 技术，以实现最佳性能。超轻型结构使其易于在任何数量的环境中使用、而不会造成应力或不必要的移动和使用工作。

一般规格

材料	pvc
颜色	蓝色
强化	是的
应用	化学制品、气体、水、专门设计用于气动工具和空气应用、还适用于水、化学制品和气体的一般工业应用

机械规格

内径	6mm
外径	8.65mm
长度	25m
弯曲半径	28mm
安全系数	4:1

操作环境规格

最低工作温度	-15°C
最高工作温度	+60°C
最大工作压力	14 bar

认证

合规性 / 认证 BS6066 1981 (1986) 和 iso 5774 1980



Product Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Weight per coil kgs	Suggested max. working pressure + 22°C (3:1 safety)	
				Bar	PSI
CXL 06	6	9	1.27	14	200
CXL 08	8	10.5	1.69	14	200
CXL 10	10	13	2.08	12	175
CXL 12	12	16.5	3.25	11	160

Conforms to Product Standards:


BS 6066 : 1981 (1986)
ISO 5774 : 1980

Test Methods & Procedures:

BS EN ISO 7751 : 1997
BS EN ISO 1307 : 1996
ISO 1402 : 1994
BS EN 28033 : 1993
BS EN 24671 : 1993
ISO 8033 : 1991

Please see Standards Index for further information

CXL RANGE Pressure/Temperature Relationships



Max. recommended continuous
working temperature = 60°C