

PHOCEA S3 SRC



CHAUSSURE BASSE CUIR CROUPON PIGMENTÉ - S3 SRC

Réf. PHOCEAS3



Caractéristiques produit

Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : Mesh polyamide. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Noir

TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE PU DOUBLE DENSITÉ

- 1- Zones de flexion
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Accroches latérales pour échelle
- 4- Semelle à crampons, normes SRC

- 1- Déroulé du pied amélioré
- 2- Contrôle renforcé de la torsion du pied
- 3- Stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle
- 4- Bonne accroche sur tous types de surfaces en intérieur et extérieur



Laçage rapide

Gain de temps



COMPOSITE



EMBOUT COMPOSITE



AMAGNÉTIQUE



SEMELLE COMPOSITE

Certifications - Normes




RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
 S3: Exigences additionnelles pour applications particulières
 SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
PHOCES3NO36	3295249195762	Noir	36	5	-
PHOCES3NO37	3295249195779	Noir	37	5	-
PHOCES3NO38	3295249195793	Noir	38	5	-
PHOCES3NO39	3295249195809	Noir	39	5	-
PHOCES3NO40	3295249195816	Noir	40	5	-
PHOCES3NO41	3295249195823	Noir	41	5	-
PHOCES3NO42	3295249195830	Noir	42	5	-
PHOCES3NO43	3295249195847	Noir	43	5	-
PHOCES3NO44	3295249195854	Noir	44	5	-
PHOCES3NO45	3295249195861	Noir	45	5	-
PHOCES3NO46	3295249195878	Noir	46	5	-
PHOCES3NO47	3295249195885	Noir	47	5	-