



# Scheda dati prodotto

## Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Chiodatrice per legno a batteria

### GNH 18V-64 MD



Chiodatrice a batteria calibro 15 (1,8 mm) senza gas con prestazioni pneumatiche e modalità di azionamento a ripetizione

#### Dati principali

Lunghezza chiodi	32 – 64 mm
Ø chiodi	1,8 mm
Sistema di rilascio	Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica

**Codice di ordinazione** 0 601 482 201

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Dispenser angolo	34 °
Ø chiodi	1,8 mm
Lunghezza chiodi	32 – 64 mm
Tipo di chiodo/graffa	Groppino DA
Sistema di rilascio	Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica
Peso escl. batteria	3,1 kg
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità del caricatore	105 Pz.
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 254 mm
Chiodi/graffe compatibili	Chiodi Bosch, Altro
BITURBO	No

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Valori totali delle oscillazioni

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- La libertà di un utensile a batteria con la potenza di un utensile pneumatico – senza compressori, cartucce di gas o cavi
- L'utensile si attiva e si utilizza con una sola mano, grazie all'interruttore di accensione azionato dal pollice
- Delicata per i polsi e i polmoni, grazie al rinculo molto ridotto e al funzionamento senza gas

