

Hoja de características del producto

MUR37911

Caja superficie IP55 Gris

Características



Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Tipo de producto o componente	Caja montada en superficie
Compatibilidad de gama	Mureva Styl cofret
Tono de color	Gris (RAL 7016)

Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Número de segmentos	1 segmento
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula
Condiciones de uso	Interiores/Exteriores
Material	PP (polipropileno) SEBS
Longitud	76 mm
Altura	54 mm
Anchura	76 mm
Profundidad	54 mm

Entorno

Etiquetas de calidad	NF AENOR
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible ≥ 650 °C según IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C