


2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Product ID: PCI2S550



De PCI2S550 2-poort 16550 seriële kaart kan worden geïnstalleerd in een vrij PCI-slot en voegt twee RS232 seriële poorten toe aan uw systeem. Een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een nieuw of wat ouder serieel apparaat, met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s.

De adapterkaart ondersteunt IRQ sharing en is perfect voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem.

De kaart kan in een paar minuten worden aangesloten via een eenvoudige plug-and-play installatie en wordt ondersteund door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Features

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits tekenselectie
- Even, oneven, geen of geforceerde pariteit

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI (5 volt)
	Chipsetcode	ASIX - MCS9835CV
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	FIFO	16 Byte
	Max. baudrate	115,2 kbit/s
	MTBF	6,548,788 Hours
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.8 in [20 mm]
	Gewicht product	2.2 oz [61 g]
	Hoogte product	4.7 in [120 mm]
	Lengte product	4.7 in [120 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort PCI Seriële Kaart
		2 - Low Profile PCI Bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.