

**Accessori  
PS 2.3 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Le prese e spine di prova Weidmüller forniscono la soluzione per le verifiche dell'impianto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PS 2.3 RT
Nr.Cat.	<a href="#">0180400000</a>
Versione	Accessori, Spina di prova
GTIN (EAN)	4008190060121
CPZ	20 pz.

**Foglio dati**

**Accessori  
PS 2.3 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Larghezza	5,4 mm	Altezza	5,4 mm
Altezza minima	32,5 mm	Profondità	32,5 mm
Peso netto	1,21 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione	Spina di prova	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	innestato		

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
----------------------	-------------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Famiglia prodotti	Accessori	Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
Guida di supporto	nessuna		


**Dati dei materiali**

Materiale	poliammide 66	Colore	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC002255	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14

**Approvazioni**

Approvazioni			
ROHS	Conforme		

**Downloads**

DXF	<a href="#">02242_PS_2.3_RT_DXF.dxf</a>
STEP	<a href="#">0180400000_02242_PS_2.3_STP.stp</a>
	<a href="#">Modello 3D</a>