



La référence contient



[Réf.: 258-5005](#)

1

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



[Réf.: 258-5006](#)

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



[Réf.: 258-5007](#)

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



[Réf.: 2009-110](#)

1

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



[Réf.: 2009-115](#)

1

La référence contient

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Configuration requise

Mémoire de travail	4 GB
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

Données techniques

Tête d'impression	Couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	max. 127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	Oui, fixé au centre
Mémoire de travail	8192 MB
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz (réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation
Ruban encreur	diamètre extérieur rouleau : 40 mm ; diamètre central intérieur 0,5" (12,7 mm) ; Longueur max. 110 m ; largeur max. 58 mm
Longueur du ruban encreur	360.9
Inclus dans la livraison	Bloc d'alimentation + câble, 2 rouleaux (258-5006 + 258-5007), 1 support de rouleau, 1 ruban encreur (258-5005), logiciel de marquage Smart Script et pilote, câble USB, dérouleur externe, 2 noyaux en carton vides, 1 rouleau de bandes de repérage (2009-110) et étiquettes de repérage WMB Inline (2009-115)

Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

Données du matériau

Poids	3840 g
Charge calorifique	10,154 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966520644
Numéro du tarif douanier	84433210000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats**Homologations générales**

Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity	-	-
WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity	-	-
WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour milieux à risque d'explosion

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product
Compliance 258-5107

Documentation

Informations complémentaires

Smart Printer accesso- ries	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
IT infrastructure requi- rements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
Overview software ver- sions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	
Material guidance		pdf 2294.23 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage

 Réf.: 258-5102 Adaptateur Bluetooth® 5.0 USB; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER	 Réf.: 258-5103 Adaptateur USB sans fil; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER	 Réf.: 258-5015 Coffret; blanc	 Réf.: 258-5104 Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; pour imprimante transfert thermique WAGO Smart PRINTER
 Réf.: 258-5006 Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles	 Réf.: 258-5008 Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage	 Réf.: 258-5011 Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage	 Réf.: 258-5009 Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage
 Réf.: 258-5007 Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage	 Réf.: 258-5010 Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage	 Réf.: 258-5005/000-008 Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc	 Réf.: 258-5005 Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir
 Réf.: 258-5014 Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir	 Réf.: 258-5005/000-005 Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge	 Réf.: 258-5030 Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision	

1.1.1.2 Storage

**Réf.: 206-3010**

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage

**Réf.: 210-833**

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 210-870

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc

Réf.: 210-871

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent

Réf.: 210-880

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc

**Réf.: 210-702**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc

Réf.: 210-872

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc

Réf.: 210-873

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent

Réf.: 210-882

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc

**Réf.: 210-874**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc

Réf.: 210-875

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent

Réf.: 210-876

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc

Réf.: 210-877

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent

**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-110/020-002

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune

Réf.: 210-831

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 210-832

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc

**Réf.: 210-834**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc

Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 757-901/000-050

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

1.1.2.2 Étiquette

**Réf.: 210-811**

Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc

Réf.: 210-810

Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc

Réf.: 210-808

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc

Réf.: 210-813

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc

**Réf.: 210-814**

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc

Réf.: 210-805

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc

Réf.: 210-807

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc

Réf.: 210-806

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc

1.1.2.3 Étiquette à enficher

**Réf: 211-821**

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur: 23 mm; blanc

Réf: 211-811

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur: 12 mm; blanc

1.1.2.5 Étiquette de marquage

**Réf: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-615

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-114

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

**Réf: 2009-113**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-515

WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.2.6 Étiquette pousoir

**Réf: 210-847**

Étiquettes de pousoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

Réf: 210-858

Étiquettes de pousoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

Réf: 210-850

Étiquettes de pousoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent

Réf: 210-855

Étiquettes de pousoir; 27 x 18 mm; couleurs argent

**Réf: 210-852**

Étiquettes de pousoir; 27 x 19 mm; couleurs argent

Réf: 210-848

Étiquettes de pousoir; 27 x 27 mm; couleurs argent

Réf: 210-854

Étiquettes de pousoir; 28 x 28 mm; couleurs argent

Réf: 210-842

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliquer ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent

**Réf: 210-836**

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliquer ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

Réf: 210-840

Étiquettes de pousoir; Pour cadres, à encliquer ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

1.1.2.7 Gaine thermorétractable

**Réf: 211-505**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc

Réf: 211-506

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc

Réf: 211-500

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc

Réf: 211-501

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc

**Réf: 211-502**

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc

Réf: 211-503

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc

Réf: 211-504

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer

**Réf.: 211-863**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc

**Réf.: 211-861**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc

**Réf.: 211-862**

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

1.1.2.9 Plaques signalétiques

**Réf.: 210-812**

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-801**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc

**Réf.: 210-802**

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent

**Réf.: 210-803**

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc

1.1.2.10 Repère de câble

**Réf.: 211-836**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc

**Réf.: 211-835**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc

**Réf.: 211-837**

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc