

特点

- 特别适用于软线精密作业
- 精密研磨 3mm 钢钳口
- 棱纹软塑料把手和轻型复位弹簧
- 一体式挡块可防止手柄打开过远

RS Pro 146mm 16mm 钳口钢平嘴钳 长度

RS 号: 606-541



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro proh 优质长嘴钳适用于专业人士和业余爱好者。这些光滑尖嘴钳具有圆形外部边缘、适用于在高密度区域处理组件、不会造成损坏。

一般规格

钳型	平嘴钳
尖端样式	直向
材料	钢
应用	电气作业、珠宝制作

机械规格

切割能力	3mm
钳口长度	16mm
总长度	146mm
钳口深度	3mm
硬度	hrc 48-50.
重量	78g
钢厚度	3.0mm

