



manodétendeur de précision LRP-1/8-6

N° de pièce: 2416371

★ Programme standard

sans manomètre.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Série	LR
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane de précision, piloté
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Affichage de pression	Préparé pour G1/8
Pression de service	1 ... 8 bar
Plage de réglage de pression	0,1 ... 6 bar
Hystérésis de pression max.	0,02 bar
Débit nominal normal	300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	200 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires
Raccord de manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium
Matériau diaphragme	NBR