

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XB6E
Fonction produit	Voyant monolithique
Nom abrégé de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	5
Forme de la tête-de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Blanc
Source lumineuse	DEL integral
Alimentation du bloc lumineux	Direct
[Us] tension d'alimentation	12 V

Complémentaires

Poids	0.006 kg
Catégorie de surtension	Il se conformer à IEC 60536
Position de montage	Toutes positions
Marquage	CE
Mode de raccordement	Prise de connexion rapide Borne à souder, connexion de serrage <= 0,75 mm ² / AWG 19 min Faston isolé : 2,8 x 0,5 mm
Couple de serrage	0.6...1 N.m
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2.5 kV se conformer à IEC 60947-1
Type de signalisation	Fixe
Consommation électrique	10 mA
Durée de vie	30000 h
Code de comptabilité	XB6

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Normes	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852
Certifications du produit	CURus CCC
Tenue aux vibrations	1 mm (10...55 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
