

## CARACTERISTIQUES

- Lames en acier au chrome-vanadium de haute qualité
- La rotation du capuchon permet à l'opérateur de visser et d'ajuster précisément
- Forme à trois lobes de la poignée
- Œillet dans la poignée pour des options Storage Options supplémentaires

## Jeu de tournevis Torx de précision de RS Pro 5 pièces

RS code commande : 243-692



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Ce jeu de tournevis cinq pièces de RS Pro contient des tailles populaires de tournevis à tête TORX. Les têtes de vis TORX sont dotées d'une empreinte en forme d'étoile à six branches, conçue pour permettre l'application d'un couple plus élevé, par exemple dans les applications de production mécanique.

### Caractéristiques

Type de tournevis	Précision
Nombre de pièces	5
Type de pointe	Torx
Contenu du jeu	SD de précision Torx avec poignée TPR de couleur noire et axe et poignée d'injection de couleur rouge T-6 x 60 mm, T-7 x 60 mm, T-8 x 60 mm, T-9 x 60 mm, T-10 x 100 mm
Applications	Production mécanique et industrielle, Electronique, consoles d'ouverture - Xbox/Playstation, Menuiserie/travail du bois, Fixation du bois et du métal

### Spécifications mécaniques

Taille de la pointe	Torx : T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10
Matériau de la lame	Acier au vanadium au molybdène au chrome de silicone
Matériau de la poignée	Double injection en polypropylène/TPR
Finition de lame	Finition chromée satinée avec pointe noire en phosphate
Dureté	Traité à chaud jusqu'à HRC : 55~59 degrés

