

特点

- 快速容易安装
- 提供红色或琥珀色
- 适用于各种信号应用
- 强大的闪烁信号灯
- 特别适用于室内和室外

RS Pro 氙气信号灯、115 v 交流、230 v 交流、闪光、螺柱安装、表面安装

RS No187 号 104-9650



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 工业氙气信号灯、一系列高质量闪光信号灯特别适用于需要低成本、节能信号解决方案的各种安全和过程控制应用。此系列 **Durable flashing beacon** 提供红色和琥珀色、具有不同的电压和电流消耗、以满足您的需求。该装置完全组装提供、可通过 2 个螺柱固定安装快速、轻松地安装。简单的设计使您可以轻松地将氙气信号灯安装到墙壁或类似表面上。RS Pro 系列闪光信号灯适用于轻型和重型工业信号应用、可产生强大的闪光光源、用于信号危险和紧急情况。

提供什么颜色？

RS Pro 氙气信号灯系列提供以下颜色和电压：

- [1879652](#) (琥珀色) 18-15mm 30Vdc (电压) 40mA * (电流消耗)
- [1879653](#) (红色) 18-15mm 30Vdc (电压) 40mA * (电流消耗)
- [1879654](#) (琥珀色) 10-20x 100Vdc 和 20-20x 72Vac (电压) 110mA * (电流消耗)
- [1879651](#) (红色) 10-15mm 100Vdc 和 20-72Vac (电压) 110mA * (电流消耗)
- [1879648](#) (琥珀色) 115 / 230Vac (电压) 100mA / 50mA (电流消耗)
- [1879650](#) (红色) 115 / 230Vac (电压) 100mA / 50mA (电流消耗)。

一般规格

灯泡类型	氙气灯
轻效	闪烁
镜头颜色	红色
安装	表面安装固定板, M4studs
磁性类型	否
外壳颜色	黑色
灯包括	是的
多功能	否
led 指示灯数量	1

电气规格

电源电压	115VAC , 230VAC
光输出	
当前类型	直流、交流
电流消耗	50mA, 100mA

机械规格

尺寸	50mm (h)
基座直径	76mm
安装样式	螺柱安装、表面安装

保护类别

ip 等级	IP 67
-------	-------

认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------





Image 1

