SPECTRUM

WISIBILITÉ ET

Grâce à sa monture bi-matière et sa tresse souple. Spectrum offre une protection supérieure et une grande adaptabilité. Disponible en deux tailles, Spectrum se décline également en de nombreuses versions, avec différents types de montures et de traitement d'oculaires pour proposer une solution adaptée à toutes les entreprises, quel que soit leur environnement spécifique. Son design tendance et son ergonomie optimisée assure également une plus grande acceptance pour plus de sécurité et de productivité.



- MONTURE CO-INJECTÉE EN PC/TPR POUR PLUS DE CONFORT ET DE SOUPLESSE
- DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES ET TRAITEMENTS
- ♣ MONTURE SOUPLE POUR S'ADAPTER À LA MORPHOLOGIE DE CHAQUE UTILISATEUR
- COMPATIBLE AVEC LES LUNETTES DE VUE





TECHNOLOGIES

CSP *PLATINUM +PLATINUM LITE

VERSIONS

TAILLE NORMALE





SPECTN10W

SPECTN14W





SPECTN11W

SPECTN15W





SPECTN12W

SPECTN20W



SPECTN13W





SPECSN10W

SPECSN12W





SPECSN11W

SPECSN13W



SPECTRUM										
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit	TRAITEMENT	NORME				
ñ	O INCOLORE AÉRÉE	✓ SPECTN10W	≌ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 😭 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € 營	+ PL ATINUM	EN ISO 16321-1 -뚬				
'n	O INCOLORE ETANCHE	SPECTN11W	≌ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C € ﷺ	+PL/TINUM	EN ISO 16321-1 -K				
'n	O INCOLORE AÉRÉE	✓ SPECTN12W	UL1,2 DT 1 €	16321 ☎ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € 點		EN ISO 16321-1 -K				
'n	O INCOLORE ETANCHE	SPECTN13W	UL1,2 DT 1 €	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C € 營		EN ISO 16321-1 -K				
ħ	O INCOLORE AÉRÉE	✓ SPECTN14W	≌ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € ﷺ	+>L\TINUM	EN ISO 16321-1 -K				
ħ	O INCOLORE ETANCHE	SPECTN15W	© UL1,2 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C € 營≰	⁺₽L∧TINUM	EN ISO 16321-1 -K				
*	TUMÉ AÉRÉE	✓ SPECTN20W	© GL3 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € ﷺ	+PL/TINUM	EN ISO 16321-1 -K				
'n	O INCOLORE AÉRÉE	✓ SPECSN10W	≌ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € ﷺ	+>L\TINUM	EN ISO 16321-1 -K	s			
ħ	O INCOLORE ETANCHE	SPECSN11W	© UL1,2 DT 1 KN C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C € 營	+PL/TINUM	EN ISO 16321-1 -K	s			
'n	O INCOLORE AÉRÉE	✓ SPECSN12W	© UL1,2 DT 1 C€	16321 🗁 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C € ﷺ		EN ISO 16321-1 -K	s			
ħ	O INCOLORE ETANCHE	SPECSN13W		16321 😭 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C € ≚		EN ISO 16321-1 -K	S			

PACKAGING & CODE EAN13							
UNITAIRE: Taille: 36 x 18 x 7 mm	BOITE: Taille: 34x18x11 cm Poids: 0.001 kg	CARTON: Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7.2 kg					
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs					
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs					
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs					
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs					
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs					
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs					
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs					
3660740021436	3660740121433 -5 pcs	3660740221430 -40 pcs					
3660740021443	3660740121440 -5 pcs	3660740221447 -40 pcs					
3660740021450	3660740121457 -5 pcs	3660740221454 -40 pcs					
3660740021467	3660740121464 -5 pcs	3660740221461 -40 pcs					
CODE DOUANIER: 9004901000							



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES								
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.5 MM	MOUSSE						
BASE	5 - PEU GALBÉE	TRESSE	POLYESTER / SPANDEX - 250MM					
MONTURE	PC/TPR	OPTIONS						



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN: Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.











LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.





ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 02-04-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P:0033(0)478852364 U.K. & Ireland Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY - UK P: 00 44 (0) 208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P: 1300 138 098



EMBALLAGE

POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)



TOO %





PRODUIT





D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

kgCO2e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

65.6%

DE RÉDUCTION DE CO2

PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)