

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de acero galvanizado
- Fácil de inspeccionar la existencia de daños
- Amortiguador
- Resistencia alta a la abrasión
- Fatiga nominal 1: Veces el límite de carga de trabajo a 20 000 ciclos

Cáncamo RS PRO M8

RS Código RS: 124-4840



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Estos cáncamos de nuestra propia Marca RS PRO están diseñados para cargas de tracción lineal en la dirección de la rosca. Estos cáncamos se han probado a prueba y se suministran completos con certificado de prueba.

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | Cáncamo |
| Límite de carga de trabajo | 0,14t |
| Material | Acero al carbono, C15 |
| Acabado | Galvanizado |

Especificaciones mecánicas

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Díámetro | 36mm |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Díámetro exterior del ojo | 36mm |
| Altura total | 36mm |
| Pesa cada uno | 0,052kg |
| Aplicaciones | Tensado de cables, fijación de cargas |

Estándar de seguridad

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Se cumplen los estándares | BS 4278:1984 |
|----------------------------------|--------------|

