

# 操作器

61-  
3440.4/D

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-3440.4...>

您的产品:

---



## 61-3440.4/D 操作器

### 安装

安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩颜色: 红色  
灯罩材质: 塑料  
灯罩发光: 不发光的  
灯罩形状: 蘑菇头  
灯罩透明度: 不透明

### 机械特性

开关动作: 自锁  
释放方式: 旋转解锁  
拧紧力矩: 最大 0.5 Nm  
重量: 0.023 kg

### 环境条件

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

其他

简述: 操作器, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 自锁, 旋转解锁


外壳颜色: 黄色

外壳材质: 塑料


刻印: 箭头

产品属性: 顺时针转动解锁, 带金属固定螺母


接线图:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm  
C = 螺钉端子