


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SF PTFE



Application

Version	pour sondes de débit céramiques G $\frac{1}{4}$	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix	
Température du fluide [°C]	0...80	
Tenue en pression	30 bar	3 MPa

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit [ml/min]	2...50
-------------------------	--------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	48
Matières	PTFE
Raccordement capteurs	G 1/4
Raccord process	G 1/8

Accessoires

Accessoires nécessaires	Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, en combinaison avec un capteur de débit de la série SI, E40176
-------------------------	---

Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Unité d'emballage	1 pièces