



## Données techniques

### 1R20X25X265

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 20 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 26,5 mm  |
| F - Cote sous Rouleaux                             | 25 mm    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 0,3 mm   |
| Trou de graissage sur bague intérieure             | Non/No   |
| Classe de précision                                | P0       |
| Masse                                              | 0,036 kg |

#### DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI              | 22 mm  |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15