



CE  
EN ISO 21420

EN 388  
4343B

dermatest®  
RESEARCH INSTITUTE FOR  
RELIABLE RESULTS  
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

**LEBON**  
VALUE ADDED PARTNER

EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/11/19/3447 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

# POWERFIT®VIZ

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL B



EN 388 	<b>EN388:2016</b>
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	<b>Niveles :</b>  <b>B</b>

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja

EPI Categoría II



Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano y 100% poliamida amarilla texturada. Recubrimiento CLEAN PU gris en palma y dedos. Puño elástico.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA
- CONFORT
- DESTERIDAD

### SECTORES

Todos los sectores

**LEBON**  
VALUE ADDED PARTNER

LEBON International S.à.r.l  
Immeuble Laccollith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35