

特点

- PVC 绝缘护套材料
- 镀锡铜
- 0.45mm PVC 壁厚
- 以 100m 卷装供货

RS PRO 黑色, 0.05 mm² 设备电线, 100m

RS 库存号: 359-857



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 为您提供的这些 Tefzel 电线适用于电气和电子设备中的内部布线应用。高质量内部导线定义了电线的灵活性和导电性。与铜一起使用的锡增强了铜的特性，有助于电线更长的使用寿命，计数器可抗氧化。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

类型	设备电线
导线材料	镀锡铜
护套颜色	黑色
绝缘材料	Tefzel ETFE
绞线数	1
应用	电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设备

电气规格

美国线规	30AWG
芯线束	1/0.25mm
额定电压	375V
额定电流	2.6A

机械规格

横截面积	0.05mm ²
外径	0.56mm
长度	100m
绝缘壁厚	0.5mm
绞线尺寸	0.25mm

操作环境规格

最低工作温度	-90°C
最高工作温度	150°c
工作温度范围:	-90°C 至 150°C

认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------

