

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPDDUA2



Deze dubbele DisplayPort KVM switch combineert de volgende generatie digitale schermstandaards met naadloze KVM-besturing. De 2-poorts KVM switch ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head of twee DisplayPort-systemen.

Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee DisplayPort-video-ingangen en twee verschillende computers. U hebt toegang tot meerdere computers, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. Elk van de DP-poorten ondersteunt resoluties tot 4K voor maximale schermweergave.

Ook kunt u voordelige adapters gebruiken voor een configuratie met twee schermen via de secundaire HDMI- of DVI-poort van uw computer.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De dubbele DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Daardoor is hij de ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

Volledige multimediabediening

De KVM switch heeft extra 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met dubbele 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM switch perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

Comfortabel delen van randapparaten

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis. Daardoor kunt u USB-randapparaten delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur voorkomen. De USB hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u voorkomt dat u al uw computers van eigen randapparaten moet voorzien. Dit voorkomt ongemak en elimineert kosten.

De SV231DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation
- Werk met multimediateprogramma's zoals 4K video's en foto's bewerking
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers
- Voer taken met hoge resolutie uit zoals grafisch ontwerpen of het maken van CAD-tekeningen

Features

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	2	
	Multi-monitor	2	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DisplayPort	
	Rack-monteerbaar	Nee	
Prestaties	Beeldverhouding	16:9	
	DVI-ondersteuning	Nee	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	138000 hours	
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk	
	Indicatoren	LED-indicatoren	2 - computer-LED's
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	100 ~ 240 AC

	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	6.3 in [161 mm]
	Diepte product	3.9 in [100 mm]
	Gewicht product	25.9 oz [734 g]
	Hoogte product	2.3 in [57.5 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.