


# Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Ovalis - plaque de finition- 2 p vert - entraxe 71mm-anthracite

S340724W



Cette option circulaire permet d'éviter 0.098 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Ovalis               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Sens de montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Nuance de la couleur          | Anthracite           |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur            |
| Type de cadre                 | Double               |
| Nombre de postes              | 2 postes             |

## Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                         | Plastique anti-UV : plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 158 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids du produit                | 0,01891 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Degré de protection IP          | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Certifications du produit                      | AENOR : 030/2205<br>LCIE : NF 603415A<br>N<br>NF                                                                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>2006/95/EEC                                                                    |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 26,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 968,000 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.1 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP          | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13                          |
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Oui |
|---------|-----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

