

CARACTERÍSTICAS

- 4 a 6 opciones de ancho de vía
- Alturas de trabajo medias de 2440mm a 2900mm
- Ruedas giratorias retráctiles
- Fabricados de tubo de acero que ofrece una excelente durabilidad
- Peldaños/peldaños formados a partir de chapa de acero
- Se suministra con peldaños/peldaños antideslizantes de caucho estriado
- Acabado con recubrimiento de polvo de epoxi en rojo
- **Peso: De 28kg a**

Escalera RS Pro 4 escalones de acero con una altura de plataforma de 0,915m, rojo

Código RS: 909-7078



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO RS Pro presenta una gama de escalones comerciales de altas prestaciones, una gama de escalones robustos y de alta calidad, ideales para su uso en una gran variedad de entornos. Esta gama de escalones de seguridad está fabricada en acero tubular y dispone de un revestimiento de polvo de epoxi, que ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Los escalones incluyen ruedas con resorte que se retraen una vez aplicada la presión, lo que les permite permanecer móviles al tiempo que mantiene la estabilidad durante su uso. Los peldaños disponen de sujeciones antideslizantes de caucho estriado que proporcionan una sujeción de alta calidad, evitando el deslizamiento del usuario. Los peldaños están acompañados de barandillas dobles para ayudar a subir y bajar los peldaños, mientras que las patas de goma antideslizantes ayudan a mantener los peldaños estables y seguros en su lugar. Estos peldaños móviles de altas prestaciones están disponibles con peldaños de 4, 5 o 6 para adaptarse a sus necesidades.

¿Qué tamaños hay disponibles?

- 4 banda de lectura: [9097078](#)
- 5 banda de lectura: [9097072](#)
- 6 banda de lectura: [9097081](#)

Especificaciones

Número de pasos	4
Material	Caucho estriado, acero
Color	Rojo
Aplicaciones	Almacén, fábrica, venta al por menor, distribución, limpieza y mantenimiento de automóviles

Especificaciones mecánicas

Dimensiones totales	1760mm x 640mm x 850mm
Altura total	1760mm
Anchura total	640mm
Profundidad total	850mm
Peso	28kg

Dimensiones de la plataforma	
Altura	915mm
Anchura	560mm
Profundidad	340mm



Full Choice/Range Available			
No. of Treads	O/A HxWxD Size (mm)	Platform Size HxWxD Size (mm)	RS Stock No
4	1760 x 640 x 850	915 x 560 x 340	9097078
5	1985 x 640 x 1000	1145 x 560 x 340	9097072
6	2230 x 640 x 1170	1400 x 560 x 340	9097081