

E.2000-350 E.2000 - Contrôleurs de couple



- Précision : $\pm 1\%$, ± 1 digit.
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in.
- Mode de mesure : suiveur, crête et pic.
- Préréglage possible d'une valeur limite et d'une tolérance avec indicateur par LED orange, vert, rouge.
- Liaison PC RS232.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 150 x 150 x 90 mm.
- Livrés avec un certificat d'étalonnage.

.....
Capacité [N.m]: 10 - 350
.....

Carré: -
.....

Carré ["]: 1/2"
.....

[kg]: 2,60
.....