




Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	15...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	1
Courant de sortie total	[A]	1
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	125
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	129,5 x 30 x 28,8
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M8

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M12; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

