

# EB 2-31/PT - 插拔式桥接件

3215057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215057>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件， 针距: 31 mm， 位数: 2， 长度: 78 mm， 颜色: 红色



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3215057          |
| 包装单位       | 5 pc             |
| 最小订货量      | 5 pc             |
| 销售关键代码     | BE2Z2X           |
| 产品关键代码     | BE2Z2X           |
| 目录页面       | 页码140 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356903677    |
| 单件重量（含包装）  | 70.2 g           |
| 单件重量（不含包装） | 70.2 g           |
| 原产地        | PL               |

# EB 2-31/PT - 插拔式桥接件

3215057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215057>



## 技术数据

### 产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 插入式桥接件 |
| 位数   | 2      |
| 针距   | 31 mm  |

### 电气特性

|        |       |
|--------|-------|
| 最大负载电流 | 232 A |
|--------|-------|

### 连接数据

|        |       |
|--------|-------|
| 最大负载电流 | 232 A |
|--------|-------|

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 54.7 mm |
| 高度 | 78.4 mm |
| 深度 | 36.7 mm |
| 长度 | 78.4 mm |
| 针距 | 31 mm   |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 红色 (RAL 3001) |
| 标识材料         | 金属            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0            |
| 涂层           | 镀锡            |
| 绝缘材料         | PA            |

# EB 2-31/PT - 插拔式桥接件



3215057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215057>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 2-31/PT - 插拔式桥接件

3215057  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3215057>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)