

## DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 ECO | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter



### Bruksområder

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

### Produktfordeler

- Brilljant ECO-aksentbelysning
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub> utslipp
- Konstant lystetthet og konstant fargeplassering hele tiden
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

### Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 5000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- Fargetemperatur: 3 000 K



---

## Teknisk data

---

### Electrical data

Nominell effekt	50.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00
Energy consumption	53 kWh/1000h

### Photometrical data


Nominal useful luminous flux 90°	870 lm
Lysstyrke	1450 cd
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.75
Rated useful luminous flux 90°	870 lm

### Light technical data

Utstrålingsvinkel	60 °
Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

### Dimensions & weight

---



### Product line drawing

Diameter	51.0 mm
----------	---------

## Produkt datablad

Lengde	46.0 mm
Total lengde	45.0 mm
Ytterkolbe	MR51
Maximum diameter	51.0 mm

### Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

### Lifespan

Nominell levetid på lampen	5000 h
Angitt levetid på lampen	5000 h
Antall tenn sykluser	125000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ved 1 sekund på / 1 sekund av

### Additional product data



### Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
------------------------------	-------

### Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

## Produkt datablad

### Certificates & standards

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

### Country specific categorizations

ILCOS	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/60
Ordreferanse	48870ECOVWFL 50

---

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300516738	OSRH48870VWFLECO	8326936	4739672	-

## Produkt datablad

---

### Logistikk data

---

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300516738	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 60° GU5.3		46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	38.00 g
4050300533957	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 60° GU5.3	NO: VS 20	109 mm x 126 mm x 238 mm	3.27 dm <sup>3</sup>	836.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Referanser / Lenker

---

For lysfordelingskurver se

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Ansvarsfraskrivelse

---

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.