

RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件



3213252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213252>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

转换桥接件，针距: 3.5 mm，位数: 2，长度: 36 mm，颜色: 红色



商业数据

订货号	3213252
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
GTIN	4046356701686
单件重量(含包装)	4.21 g
单件重量(不含包装)	4.21 g
原产地	PL

RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件

3213252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213252>



技术数据

产品属性

产品类型	转换桥接件
位数	2
针距	3.5 mm

尺寸

宽度	13.9 mm
高度	36.3 mm
深度	3 mm
长度	36.3 mm
针距	3.5 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件



3213252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213252>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件



3213252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213252>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn