

EM-DUO 120/15 - 插座

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插座，颜色: 象牙色，标准/规格: UL 508，CSA 22.2



商业数据

订货号	5600461
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7613
产品关键代码	BE7613
目录页面	页码541 (C-5-2015)
GTIN	4017918929930
单件重量（含包装）	249.5 g
单件重量（不含包装）	203.4 g
原产地	US

EM-DUO 120/15 - 插座

5600461
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>



技术数据

产品属性

产品类型	插座
适用国别	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands

尺寸

尺寸图	
宽度	82 mm
高度	135 mm
深度	135 mm

材料规格

颜色	象牙色 (RAL 1014)
绝缘材料	Polycarbonate & ABS blend
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过

EM-DUO 120/15 - 插座



5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>

烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-20 °C ... 60 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

标准

标准/规程	UL 508
	CSA 22.2

EM-DUO 120/15 - 插座


5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>




图纸

尺寸图



正视图

尺寸图



侧视图


EM-DUO 120/15 - 插座

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>



尺寸图



仰视图


EM-DUO 120/15 - 插座

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>



接线图



EM-DUO 120/15 - 插座

5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>

	UL 认证 认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	15 A	-	30 - 10

	cUL Listed 认证ID: E238705			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	15 A	30 - 10	-

	EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025			

	EAC 认证ID: EACKZ 08593			

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

EM-DUO 120/15 - 插座



5600461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5600461>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	028a1b74-dfdd-4cd0-b5fe-93dbe0a1b4da