

2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Product ID: DVIDSMM2M



De DVIDSMM2M 2 m lange DVI-D Single Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (19-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 2 m DVI-D mannelijke naar mannelijke kabel ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en transmissiesnelheden tot 4,95 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Single Link-scherm of -projector

Features

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Industriestandaarden	DVI DDWG Standard
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	230 g [8.1 oz]
	Kabellengte	2 m [6.6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2 m [6.6 ft]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	240 g [8.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.