

Pont enfichable - FBS 10-4 - 3030158

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: rouge

Propriétés produit

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération
-



Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
Quantité minimum de commande	10 pcs
GTIN	 4 017918 188498
Poids par pièce (hors emballage)	0.0063 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Coloris	rouge
Nombre de pôles	10
Pas	4,20 mm
Courant de charge maximal	17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199

Pont enfichable - FBS 10-4 - 3030158

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

EAC

Accessoires

Accessoires

Outil de coupe

Pont enfichable - FBS 10-4 - 3030158

Accessoires

Outil de coupe - CUTFOX FB - 1205985



Coupe-pont à une main, pour ponts de jonction FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

Pince coupante frontale - CUTFOX-FBS - 1212124



Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...
