


# Han E 24 Pos. F Insert Crimp



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 33 024 2702                                                                |
| 规格     | Han E 24 Pos. F Insert Crimp                                                  |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09330242702">https://harting.com/09330242702</a> |

## 标识

|    |        |
|----|--------|
| 类别 | 插芯     |
| 系列 | Han E® |

## 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 母头        |
| 尺寸   | 24 B      |
| 针数   | 24        |
| 接地针  | 有         |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

## 技术参数

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 导体截面积                    | 0.14 ... 4 mm²      |
| 导体截面积 [AWG]              | AWG 26 ... AWG 12   |
| 额定电流                     | 16 A                |
| 额定电压                     | 500 V               |
| 额定脉冲电压                   | 6 kV                |
| 污染等级                     | 3                   |
| 额定电压符合UL                 | 600 V               |
| 额定电压符合CSA                | 600 V               |
| 绝缘阻抗                     | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 拧紧力矩                     | 1.2 Nm PE 螺钉 M4     |
| Recommended screw driver | PH2                 |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |                 |
|------|-----------------|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 插拔次数 | ≥500            |

材料特性

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                    |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )             |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                          |
| RoHS             | 符合                           |
| ELV 状态           | 符合                           |
| China RoHS       | e                            |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                          |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                          |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                          |
| 加州 65 号提案物质      | 有                            |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                       |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)         |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

规格和认证

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                                            |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| 认证       | DNV GL                                                                              |

商业数据

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 包装尺寸    | 1                    |
| 净重      | 60 g                 |
| 原产国     | 德国                   |
| 欧洲海关关税号 | 85366990             |
| GTIN    | 5713140571846        |
| eCl@ss  | 27440205 工业插头连接器接触部分 |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|-------------|----------|