

Canalina per la gestione dei cavi solida con nastro adesivo e coperchio, 29 mm P x 20mm H - 1,8m L , canaletta in PVC/kit per nascondere cavi di rete/alimentazione - Sistema di canalizzazione dei cavi a parete, omologato UL

ID prodotto: CBMOWD3220



Questa canalina per la gestione cavi da 1,8m consente di instradare i cavi in modo ordinato in ufficio o nella sala server e allo stesso tempo nasconderli per un aspetto pulito e professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server. La canalina ha una dimensione di 20mm x 29mm ed è inoltre caratterizzata da un robusto design monoblocco che si apre su un lato, consentendo di aggiungere o rimuovere i cavi con facilità senza dover rimuovere il coperchio della canalina.

Dotata di cuscinetto adesivo, la canalina portacavi può essere installata semplicemente rimuovendo la protezione posteriore e incollandola nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui legno, cartongesso, vetro o muratura.

Realizzata in PVC autoestinguente, robusto e indeformabile, questa canalina per cavi di rete/alimentazione rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86° C e grado UL/94V-0.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server

## Caratteristiche

- **ORGANIZZAZIONE E INSTRADAMENTO DEI CAVI IN MODO PROFESSIONALE:** canalina per la gestione cavi con un robusto design chiuso per proteggere i cavi da danni/polvere/detriti e instradarli in modo ordinato nell'ufficio o nella sala server
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzata in PVC autoestinguente e indeformabile, questa canalina di cablaggio rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86° C e omologazione UL 94V-0
- **DESIGN FLESSIBILE:** è possibile aggiungere o rimuovere i cavi con facilità grazie al semplice meccanismo di chiusura del coperchio; si fissa a qualsiasi superficie mediante il nastro adesivo attaccato o praticando dei fori attraverso la base
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Lunghezza: 1,8m | 20mm | Larghezza totale: 29mm | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo kit coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio a superficie è coperto da garanzia di 2 anni StarTech.com da supporto tecnico gratuito a vita 24/5

### Prestazioni

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Norme di garanzia   | 2 Years                                                   |
| Specifiche generali | Caratteristiche speciali: cuscinetto adesivo<br>monopezzo |

### Caratteristiche fisiche

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Colore             | Bianco             |
| Tipo enclosure     | PVC                |
| Lunghezza prodotto | 1.3 in [3.2 cm]    |
| Larghezza prodotto | 72.0 in [183.0 cm] |
| Altezza prodotto   | 0.8 in [2.0 cm]    |
| Peso prodotto      | 13.8 oz [390.0 g]  |

### Informazioni confezione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantità confezione | 1 |
|---------------------|---|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lunghezza Confezione            | 1.3 in [3.2 cm]   |
| Larghezza del Pacco             | 6.0 ft [1.8 m]    |
| Altezza del Pacco               | 0.8 in [2.0 cm]   |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 13.8 oz [390.0 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Canalina |
|-----------------------------|--------------|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.