

## 10m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Product ID: MXTMMHQ10M



De 10 meter lange MXTMMHQ10M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger. Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Leg een langere verbinding tussen een VGA-beeldscherm met hoge resolutie en een pc/video-schakelaar dan de gangbare kabellengte toestaat

### Features

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aantal ferrieten	1
	Aantal geleiders	14
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
	Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	987 g [34.8 oz]
	Kabellengte	10 m [32.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 m [32.8 ft]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 10m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
		2 - Moeren

Product appearance and specifications are subject to change without notice.