

C-FCI 2,5/M4 - 叉形电缆插针

3240039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240039>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



叉形电缆插针，蓝色，1.5 - 2.5 mm²，M4

优势

- 不带塑料绝缘套管的叉形电缆插针经过硬焊接处理 当与CRIMPFOX-RC ...和CRIMPFOX-RCI ...钳共同使用时，它们可以实现最大的导线拔出力
- 绝缘型号无卤素，并运用"EASY ENTRY"技术

商业数据

订货号	3240039
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3441
产品关键代码	BH3441
目录页面	页码495 (C-3-2019)
GTIN	4046356451161
单件重量（含包装）	0.837 g
单件重量（不含包装）	0.791 g
原产地	CN

C-FCI 2,5/M4 - 叉形电缆插针

3240039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240039>




技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	采用“Easy Entry”系统
	钎焊
	PA绝缘

尺寸

尺寸图	
宽度	7.2 mm
套管长度	22 mm
绝缘套管长度	11 mm
最大剥线长度	8 mm
自中心到绝缘套管的距离	6.5 mm
最小材料厚度	0.8 mm
绝缘套环内部尺寸	4.5 mm

内部尺寸

内径	4.3 mm
----	--------

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	22 mm
------	-------

C-FCI 2,5/M4 - 叉形电缆插针


3240039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240039>



图纸

尺寸图



C-FCI 2,5/M4 - 叉形电缆插针

3240039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240039>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FCI 2,5/M4 - 叉形电缆插针

3240039

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240039>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn