



Standaard gevlochten kous, polyester

- Helagaine HEGP

Helagaine HEGP gevlochten kous biedt bescherming tegen slijtage in de automobielenindustrie, machinebouw, schakel- en besturingskasten en elektrische werktuigen en apparatuur.

Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zeer flexibel
- uitstekende slijtvastheid
- sluit zeer nauw aan om oppervlak

Om uitrafelen te voorkomen adviseren wij de kous te snijden met een heatcutter HSG0, zie pagina 180.

Gevlochten kous vervaardigd uit vlamvertragend polyethyleen kunt u vinden in de catalogus Engineered Solutions.



Helagaine gevlochten kous HEGP.

| | |
|----------------------------|---|
| MATERIAAL | Polyester (PET) |
| Gebruikstemperatuur | -50 °C tot +150 °C, met tussenpozen +220 °C |
| Smeltpunt | +250 °C |
| Brandbaarheid | UL94 V2, FMVSS-302 |
| Certificering | DIN 5510-2 |



| TYPE | Min. Ø | Max. Ø | Kleur | Rollengte | Artikelnr. |
|--------|--------|--------|------------|-----------|------------|
| HEGP03 | 1 | 5 | zwart (BK) | 200 m | 170-10300 |
| HEGP04 | 2 | 7 | zwart (BK) | 200 m | 170-10400 |
| HEGP05 | 3 | 9 | zwart (BK) | 200 m | 170-10500 |
| HEGP06 | 4 | 11 | zwart (BK) | 100 m | 170-10600 |
| HEGP08 | 5 | 12 | zwart (BK) | 100 m | 170-10800 |
| HEGP10 | 7 | 15 | zwart (BK) | 100 m | 170-11000 |
| HEGP12 | 8 | 17 | zwart (BK) | 100 m | 170-11200 |
| HEGP15 | 10 | 20 | zwart (BK) | 100 m | 170-11500 |
| HEGP20 | 14 | 26 | zwart (BK) | 50 m | 170-12000 |
| HEGP25 | 18 | 34 | zwart (BK) | 50 m | 170-12500 |
| HEGP30 | 20 | 40 | zwart (BK) | 50 m | 170-13000 |
| HEGP40 | 30 | 50 | zwart (BK) | 50 m | 170-14000 |
| HEGP50 | 40 | 66 | zwart (BK) | 50 m | 170-15000 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.