

Han 1A-HBM



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 10 000 0300
规格	Han 1A-HBM
浩亭电子目录	https://harting.com/09100000300

标识

类别	上壳/底座
系列	Han® 1A
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	直式

版本

尺寸	1 A
详细资料	使用 2 个固定螺钉 M3

技术参数

拧紧力矩	0.3 Nm M3固定螺栓
极限温度	-30 ... +90 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数	<10
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	TPE
颜色(密封件)	黄
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	EN 45545-2 铁路车辆防火 IEC 61373 类别 1B 级
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 如需进一步信息，请联系您当地的浩亭子公司。
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	6.6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140164123
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466