

USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD


Product ID: SDOCK2U313



Krijg ongeëvenaarde prestaties en opslagcapaciteit met dit USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) docking station met 2 schijven. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 12 TB (6 TB per schijf).

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.



Topladerdesign voor gemakkelijke schijftoegang

style="text-align:center">



Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Comfortabele compatibiliteit

Het docking station met 2 schijven wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

Breid de waarde van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA hard drive dock kunt steken.

De SDOCK2U313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Geschikt voor technici die meerdere harde schijven testen of vergelijken
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Features

- Open data van twee 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDDs via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- USB Type A-interface voor neerwaartse compatibiliteit met USB 3.0, 2.0 en 1.x
- Design met 2 bays en toplader met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 12 TB (6 TB per bay)

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	2
	Aantal interne 3,5 inch bays	2
	Aantal stations	2
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee	
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 2 - Schijfactiviteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3000 mA

	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.8 in [148 mm]
	Gewicht product	17.7 oz [502 g]
	Hoogte product	2.8 in [70 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.2 in [132 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	34.6 oz [980 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.1 dual HDD docking station
		1 - USB 3.0 A naar B kabel - 104 cm
		1 - Universele voedingsadapter - 125 cm (kabel)
		4 - Voedingsadapterstekkers (N-A/EU/VK/AU)
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.