



Koppelingen voor metalen bescherm slang met vloeistofdichte coating

- LTS-45FMC 45° compressiekoppeling, IP68

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- 45° meerdelige compressiekoppeling inclusief polyamide afdichting
- excellente treksterkte

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



HelaGuard LTS-45FMC 45° compressiekoppeling.



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS16-45FMC-M20	16	M20	10,7	44,8	24	26	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-32500
LTS20-45FMC-M20	20	M20	14,5	49,5	24	29	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-32501
LTS25-45FMC-M25	25	M25	18,0	63,0	30	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-32502
LTS32-45FMC-M32	32	M32	24,6	76,6	36	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-32503
LTS40-45FMC-M40	40	M40	32,7	86,9	47	57	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-32504
LTS50-45FMC-M50	50	M50	37,7	93,4	61	62	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-32505
LTS63-45FMC-M63	63	M63	49,0	111,0	67	76	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-32506

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Koppelingen voor metalen bescherm slang met vloeistofdichte coating

- LTS-LTS compressiekoppelstuk, IP68

Messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- 45° meerdelige, compressiekoppelstuk, inclusief polyamide afdichting
- verbindt twee bescherm slangen
- excellente treksterkte

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C



HelaGuard LTS-LTS compressiekoppelstuk.



TYPE	Nominale Ø	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS20-LTS20	20	14,5	39,5	26	29	10 st.	metaal (ML)	166-32600
LTS25-LTS25	25	18,0	46,9	33	35	10 st.	metaal (ML)	166-32601

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.