



Organizador de Cables - Helawrap

- **HWPP en Polipropileno**

Helawrap es usado para organizar, conducir y proteger cables y mangueras en la industria eléctrica como en cuadristas, fabricantes de máquina herramienta, líneas de montaje, etc... Helawrap en 25mtrs es la solución que le hará ahorrar tiempo en sus instalaciones industriales.

El práctico Helawrap HWPP en 2 metros se ha diseñado particularmente para un uso doméstico o en oficinas. Poniendo final al caos de cables de su PC, TV, Cadena de música, Máquina de Video-Juegos.

Ventajas y Beneficios

- Solución ideal para la agrupación, protección y fijación de cables
- Rápido y fácil de aplicar
- Buena protección contra la abrasión
- Perfil especial que permite ramificar en cualquier punto
- Se puede quitar y volver a poner tantas veces como quiera
- Disponible en varios colores y tamaños
- Herramienta aplicador incluida

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. Trabajo	-60 °C a +110 °C, intermitente +140 °C
Flamabilidad	UL94 HB


HF ✓

RoHS ✓

La funda Helawrap de poliamida 6 con retardante de llama la puede encontrar en el Catálogo de Soluciones para la Ingeniería.



¡En un solo paso a la Web!



Perfecto para aplicaciones domésticas o en oficinas.



¡Helawrap, la solución rápida y fácil, para esos desordenados y liosos cables, disponible en 2 tamaños y 3 colores!



Introduzca uno o más cables en la abertura de la herramienta.



Coloque la herramienta en un extremo de la Helawrap.



Como si fuese una "cremallera" Helawrap cubre sus cables, simplemente resbalando la herramienta a través del tubo.



Organizador de Cables - Helawrap

- HWPP en Polipropileno

TIPO	Apli.Ø max.	Color	Largo Rollo (mts)	Herr. Aplic.	Código
HWPP8	9	Blanco (WH)	25 m	HAT8	161-64104
	9	Gris (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9	Negro (BK)	25 m	HAT8	161-64101
	9	Plata (SR)	25 m	HAT8	161-64103
HWPP16	16	Blanco (WH)	25 m	HAT16	161-64207
	16	Gris (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16	Negro (BK)	25 m	HAT16	161-64201
	16	Plata (SR)	25 m	HAT16	161-64203
HWPP20	21	Blanco (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21	Gris (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21	Negro (BK)	25 m	HAT20	161-64301
	21	Plata (SR)	25 m	HAT20	161-64303
HWPP25	27	Blanco (WH)	25 m	HAT25	161-64407
	27	Gris (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27	Negro (BK)	25 m	HAT25	161-64401
	27	Plata (SR)	25 m	HAT25	161-64403
HWPP30	32	Blanco (WH)	25 m	HAT30	161-64504
	32	Gris (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32	Negro (BK)	25 m	HAT30	161-64501
	32	Plata (SR)	25 m	HAT30	161-64503

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO	Apli.Ø max.	Color	Long. (L)	Herr. Aplic.	Código
HWPP16L2	16	Gris (GY)	2 m	HAT16	161-64205
	16	Negro (BK)	2 m	HAT16	161-64204
	16	Plata (SR)	2 m	HAT16	161-64206
HWPP25L2	27	Gris (GY)	2 m	HAT25	161-64405
	27	Negro (BK)	2 m	HAT25	161-64404
	27	Plata (SR)	2 m	HAT25	161-64406

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.