


RSHEY50-XL-N [↗](#)

Palier à semelle

Paliers à semelle RSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	135 mm	Longueur totale
H 2	115 mm	Hauteur
≈m	2,29 kg	Poids

Cotes de montage

J	101,6 mm	Distance trous de fixation
K	M16	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
A 1	34 mm	Largeur (tête)
Q	M6	Taroudage de raccordement pour lubrification
S 1	32,6 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt



information additionnelle

SHE10	Corps de palier
GYE50-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK10	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.