


KS50-PP

Douille à billes

Douille à billes KS.-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	50	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	50 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	75 mm	Diamètre extérieur
L	100 mm	Longueur
C _{min}	12.300 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	9.700 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	15.100 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	13.900 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,61 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	77,3 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	2,65 mm	
D _N	71,4 mm	
A ₁₀	2,5 mm	Angle d'ouverture du secteur
N ₁	4,5 mm	
N ₄	5 mm	
	8	Nombre de rangées de billes