

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - 壳体

1411879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411879>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON B6插头外壳，HPR系列，带螺钉锁紧，带M20螺纹，垂直出线，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

优势

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

商业数据

订货号	1411879
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AAI
产品关键代码	AF7AAI
目录页面	页码626 (C-4-2015)
GTIN	4046356944267
单件重量（含包装）	507 g
单件重量（不含包装）	500 g
原产地	CN

技术数据


说明

概述	适用HC-B6、BB10、DD24系列插芯，M系列高型外壳提供超大的配线空间
----	--

产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-HPR-B
系列	HPR-B6
应用	铁路应用场合
类型	B6
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M20
型号	高型设计
保护盖	否
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	58 mm
高度	100.5 mm
长度	132 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
锁扣材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66 IP68 (0.5 bar / 24 h) IP69 (ISO 20653:2013-02)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - 壳体



1411879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411879>

机械特性

机械参数


螺钉连接类型	1x M20
锁紧类型	螺钉

安装

组装说明	M6锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（SW10），拧紧扭矩：4 Nm
------	--------------------------------

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK - 壳体



1411879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411879>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411879>

DNV
认证ID: TAE000037S

EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn