



### Principales

Gamme	Actassi
Produit	Anneau vertical
Destination du produit	Rack largeur 600 mm
Caractéristiques complémentaires	Ouvrable

### Complémentaires

Nombre d'unité de rack	1U
Capacité maximale	48
Matière	Feuille métallique: DC01 1,2 mm Bride: velcro
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Largeur	0,300 M 30 mm
Hauteur	0,40 M 40 mm
Profondeur	0,40 M 40 mm

### Environnement

Plage de température	-10...55 °C 14...131 °F
----------------------	----------------------------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises